

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA
DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z REKOMBINACJĄ DO
GAŁKI 30x45, NIKLOWANA MATOWA

NOVET



Indeks: 8B6930459B.MC

Producent:	ISEO
Systemowa:	Tak
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Z rekombinacją; Do gałki
Rodzaj klucza:	Poziomy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	Bez kluczy
Wymiar C (mm):	30
Wymiar D (mm):	45
Wymiar L (mm):	75
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębnie

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z REKOMBINACJĄ DO GAŁKI 30x45, NIKLOWANA MATOWA 8B6930459B.MC	30	45	Bez kluczy	108,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z REKOMBINACJĄ DO GAŁKI 30x40, BEZ KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B6930409B.MC	30	40	Bez kluczy	101,84 zł VAT 23%

Opis produktu

Wkładka R6 Extra do gałki oferuje **wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego** i jest dedykowana do zastosowania wszędzie tam, gdzie kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa traktowane są priorytetowo. Wkładka dostarczana jest bez kluczy.

Na czym polega rekombinacja zastawek?

Do wkładki bębnekowej z rekombinacją pasują dwa zestawy kluczy z oznaczeniem 1 oraz 2.

Klucze oznaczone numerem 1 umożliwiają otwieranie wkładki przed rekombinacją, dlatego też należy ich używać w pierwszej kolejności, jako kluczy podstawowych.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Klucze oznaczone numerem 2 są kluczami rekombinującymi wkładkę bębnową i należy używać ich po dokonaniu rekombinacji zastawek. Użycie klucza 2 powoduje fizyczne przestawienie kombinacji zastawek we wkładce, uniemożliwiając tym samym dalsze korzystanie z kluczy 1.

Aby skutecznie rekombinować wkładkę bębnową, należy użyć klucza oznaczonego numerem 2, obracając go o 360° w bębnie wkładki. W przypadku wkładek dwustronnych, operację tą należy powtórzyć również dla drugiej strony wkładki (drugiego bębna).


Zastosowanie

Prezentowana wkładka bębnowa R6 Extra dedykowana jest do zastosowania w drzwiach zewnętrznych, jak i wewnętrznych w miejscach, w których niezbędne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. **Wkładka z rekombinacją** sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występuje konieczność dezaktywacji wcześniej używanych kluczy (np. przez ekipę budowlaną czy remontową).



Systemy klucza

System klucza - dwustronna wkładka systemowa do galki - niklowana matowa



Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Ten model wkładki jest odpowiedni do zastosowania w systemach klucza, takich jak:

- **System wkładek ujednoczonych**

Wkładki o identycznym kodowaniu są otwierane przez ten sam klucz (dowolna ilość wkładek i kopii klucza).

- **System zamka centralnego**

Każdy klucz indywidualny otwiera tylko swoją wkładkę oraz wkładkę centralną (np. drzwi wejściowe na klatkę schodową / do bloku).

- **System klucza grupowego Master Key**

Każda wkładka jest otwierana przez swój klucz indywidualny, wszystkie wkładki są otwierane przez klucz Master Key.

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

