

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA R7 EXTRA
DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBatką 30x45,
NIKLOWANA MATOWA

NOVET



Indeks: 82R7030459.MZ

Producent:	ISEO
Systemowa:	Tak
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Z zębatką
Rodzaj klucza:	Poziomy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	Bez kluczy
Wymiar C (mm):	30
Wymiar D (mm):	45
Wymiar L (mm):	75
Odporność na bumping:	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębnie

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R7 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBatką 30x45, NIKLOWANA MATOWA 82R7030459.MZ	30	45	Bez kluczy	176,44 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R7 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBatką 30x40, NIKLOWANA MATOWA 82R7030409.MZ	30	40	Bez kluczy	167,01 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R7 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBatką 35x45, NIKLOWANA MATOWA 82R7035459.MZ	35	45	Bez kluczy	185,45 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R7 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBatką 35x50, NIKLOWANA MATOWA 82R7035509.MZ	35	50	Bez kluczy	200,37 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R7 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBATKĄ 45x55, NIKLOWANA MATOWA 82R7045559.MZ	45	55	Bez kluczy	237,97 zł VAT 23%


Opis produktu

Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej **wkładka R7 Extra z zębatką** posiada zarówno aktywne, jak i pasywne piny górne oraz profilowe piny boczne. System kołków o różnej amplitudzie drgań zapewnia odporność na otwarcie poprzez ostukiwanie klucza tak zwaną metodą bumpingową. Dodatkowo zarówno w korpusie, jak i w bębenu znajdują się kołki przeciwprzewierceniowe, które utrudniają rozwiercenie wkładki.


Dwustronna **wkładka bębnekowa R7 Extra z zębatką** została wykonana z mosiądzu i jest dostępna w wykończeniu niklowanym matowym.

Zastosowanie

Wkładka bębnekowa R7 Extra dedykowana jest do zastosowania zarówno **w drzwiach zewnętrznych, jak i wewnętrznych** w miejscach, w których niezbędne jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. W prezentowanym modelu zabierak został zastąpiony zębatką, współpracującą z niektórymi rodzajami zamków.



Systemy klucza



Ten model wkładki jest odpowiedni do zastosowania w systemach klucza, takich jak:

- **System wkładek ujednoczonych**

Wkładki o identycznym kodowaniu są otwierane przez ten sam klucz (dowolna ilość wkładek i kopii klucza).

- **System zamka centralnego**

Każdy klucz indywidualny otwiera tylko swoją wkładkę oraz wkładkę centralną (np. drzwi wejściowe na klatkę schodową / do bloku).

- **System klucza grupowego Master Key**

Każda wkładka jest otwierana przez swój klucz indywidualny, wszystkie wkładki są otwierane przez klucz Master Key.

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

